




# EDA Freeze III 현황

# EDA Freeze III 현황

- 주요 변화
  - 1000 Hz 이상의 캐시를 이용한 데이터 샘플링
  - 20배 정도의 성능향상을 위한 기존의 HTTP기반의 SOAP/XML을 대체하는 HTTP/2 기반의 ProtocolBuffer 테크놀로지 채택
    - SEMI E179\*로 채택 확정
    - gRPC 사용 가능
- 기존의 E120, E132, E138, E125, E134, E164도 보완



\* E179 – Specification for Protocol Buffers Common Components



# Thank You

감사합니다

谢谢

Merci

Danke

多謝

ありがとうございます

Gracias

Visit us at

[www.cimetrix.com](http://www.cimetrix.com)

[www.cimetrix.com/cn](http://www.cimetrix.com/cn)

[www.cimetrix.com/tw](http://www.cimetrix.com/tw)

[www.cimetrix.com/kr](http://www.cimetrix.com/kr)

[www.cimetrix.com/jp](http://www.cimetrix.com/jp)